

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	102 mm
総重量	0.56 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	31.4 mm
旋回半径	68.9 mm
旋回径	137.8 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	56 mm
プレート穴長 (最大)	61.5 mm
プレート穴幅 (最小)	46.5 mm
プレート穴幅 (最大)	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

