

## MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Maxtech                         |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 200 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā krāvnese                    | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,31 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts                    |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 12 mm                            |
| Rumbas garums          | 44 mm                            |
| Korpusa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

# MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767

Pasūtījuma numurs 00034191  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

