INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH

RK.ETP085x75-Ø47x15

EAN 4031582330809

Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	47 mm
Šířka Kuličkové ložisko	15 mm

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	700 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP085x75-Ø47x15

EAN 4031582330809

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu