INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ALPHA SMART

3370PVH125P62 TFR

EAN 4031582385854

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●○○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●○○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha smart |
| Type de boîtier | Roulette pivotante |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Poids | 0,989 kg |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 37 mm |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 102,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 105 mm |
| Largeur de la platine | 80 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

# ALPHA SMART

3370PVH125P62 TFR

EAN 4031582385854

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES