

ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	235 mm
Celková hmotnost	2,696 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCNÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	166 mm
Průměr otáčení	332 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

