

COMPACTA

1430PJ1032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	70 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	42,5 mm
Gesamtbreite	26 mm
Gesamtgewicht	0,05 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	11 mm
Schwenkradius	27 mm
Störkreis	54 mm
Dom Durchmesser	26,5 mm
Gewindedurchmesser	0 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	32 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Breite des Radkörpers	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	32 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	24 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	30 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm
Bundstift Länge	15 mm

COMPACTA

1430PJI032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

