

## MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
	柔らかい
トレッド材質	ポリウレタン、発泡タイプ
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	黒
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	175 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	44 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	70 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.3 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

