

NOVATECH

ITB 200X50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	キー溝付きボア
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	54 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.201 kg

NOVATECH

ITB 200X50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

