

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|-----------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車輪色 | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| 車軸穴径 | 12 mm |
| ハブの長さ | 48.4 mm |
| ボディ幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Duratech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 300 kg |
| 静荷重 | 600 kg |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 総重量 | 0.272 kg |

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

