

# STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582344011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Stylea                       |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                        |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                            |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 68 mm                        |
| Gesamtbreite                | 46 mm                        |

## RAD

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid, elektrisch-leitfähig |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper        |
| Lager                   | Gleitlager mit Distanzrohr     |
| Achse                   | Vernietet                      |
| Fadenschutz             | Ohne Fadenschutz               |
| Durchmesser             | 65 mm                          |
| Breite der Lauffläche   | 7 mm                           |



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Schwenkradius   | 77 mm                |
| Störkreis       | 154 mm               |
| Dom Durchmesser | 27 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

# STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582344011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

