

# OMIKRON

9250STP400P66

EAN 4031582314069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Omikron
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	3840 kg
6km/h에서의 적재 용량	3200 kg
적재 용량 정적	7680 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	470 mm
전체 체중	54.818 kg

## 휠

차체 재질	강판, 무거움
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	400 mm
트레드 폭	100 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

## 하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	직선형
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스리스트 롤러 베어링
오프셋	115 mm
회전 반경	315 mm
회전 간섭	630 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	250 mm
플레이트 너비	200 mm
플레이트 홀 길이(최대)	210 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	160 mm
플레이트 구멍 직경	17 mm

기술 도면

