

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	20 kg
Statische Tragfähigkeit	40 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	42,5 mm
Gesamtgewicht	0,046 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	32 mm
Breite der Lauffläche	14 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Ausladung	11 mm
Schwenkradius	27 mm
Störkreis	54 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	32 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	24 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

