

## ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 本体材質        | アルミニウム             |
| トレッド材質      | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング         |
| 車輪色         | グレー/ノンマーキング        |
| スレッドガード     | スレッドガードなし          |
| 直径          | 160 mm             |
| トレッド幅       | 50 mm              |
| 車軸穴径        | 25 mm              |
| ハブの長さ       | 60 mm              |
| ボディ幅        | 50 mm              |
| トレッドの硬度 (A) | 68 ショアA            |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ○ ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Elastech       |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 350 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 280 kg         |
| 静荷重       | 700 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C          |
| 総重量       | 1.176 kg       |

# ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

