

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Supratech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	35 kg
Statische Tragfähigkeit	70 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,021 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	21 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

