

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Номер на поръчката 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 250 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 123 mm

Обща ширина 118 mm

Общо тегло 5,289 kg

КОЛЕЛО

Лагер Необорудван център

Диаметър 75 mm

Ширина на Резба 30 mm

Ширина на тялото 30 mm

ВИЛКА

Изместване 30 mm

Радиус на завъртане 72 mm

Интерференция при завъртане 144 mm

Диаметър на купол 104 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката 112 mm

Ширина на плаката 112 mm

Дължина на отвора на плаката (максимална) 92 mm

Ширина на отвора на плаката (максимална) 92 mm

Диаметър на отвора на плаката 9 mm