

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
6km/hの耐荷重	320 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.89 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

