

## ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 製品名       | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター         |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器  |
| 4km/hの耐荷重 | 250 kg          |
| 静荷重       | 500 kg          |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C          |
| 最大温度範囲    | 80 °C           |
| 取付高       | 155 mm          |
| 全幅        | 75 mm           |
| 総重量       | 1.071 kg        |

## 車輪

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 本体材質        | ポリアミド              |
|             | 柔らかい               |
| トレッド材質      | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、ステンレス   |
| 車軸          | ナットでネジ止め           |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001)  |
| スレッドガード     | スレッドガード付き          |
| 直径          | 125 mm             |
| トレッド幅       | 40 mm              |
| ボディ幅        | 40 mm              |
| トレッドの硬度 (A) | 63 ショアA            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 102.5 mm  |
| 旋回径     | 205 mm    |
| ドーム径    | 75 mm     |

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 105 mm  |
| プレート幅       | 85 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 77 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 60 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 77 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴径      | 9 mm    |

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

B470U00125P62-neu

