

ALPHA

3470U00080P30-13

EAN 4031582304640

Номер замовлення 00007216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атриція | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 300 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 108 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 0,607 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 34 mm |
| Ширина тіла | 34 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 80 mm |
| Поворотне з'єднання | 160 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm |

ALPHA

3470U00080P30-13

EAN 4031582304640

Номер замовлення 00007216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3470...80P30-13

