

## ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名 Alpha stainless

ハウジングタイプ 固定キャスター

標準 EN12532 - 輸送機器

4km/hの耐荷重 250 kg

静荷重 500 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

温度範囲 (最大) 80 °C

取付高 155 mm

全幅 85 mm

総重量 0.825 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

