

GALEA

5071YGH125P52

EAN 4031582399837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	163 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,608 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Síklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	129 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez, US-Csavarfurat
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	44,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	76 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

GALEA

5071YGH125P52

EAN 4031582399837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

