製品情報

# ZETA

## 4681ITP160P63 FlatXL

EAN 4031582400458



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Zeta |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1600 kg |
| 温度範囲（最小） | -0.33 °C |
| 取付高 | 200 mm |
| 総重量 | 3.29 kg |

### ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回径 | 230 mm |

### 車輪

| | |
|---|---|
| Tread profile | 平型 |
| 本体材質 | アルミニウム |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 105 mm |
| プレート穴長（最大） | 105 mm |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681ITP160P63 FlatXL


EAN 4031582400458

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### 製品図面






© Copyright 2026 TENTE International GmbH