

NOVATECH

ETY 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852
Bestellnummer 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	14 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	210 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	170 kg
Statische Tragfähigkeit	420 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,48 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

