製品情報

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	700 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	82 mm
トレッド幅	68 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

製品図面





