

## ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 75 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 150 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 128 mm                            |
| Lățime totală                     | 85 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,54 kg                           |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| Formă Furcă               | Larg                |
| Culoare                   | Pasivat în albastru |

## ROATĂ

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu role            |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță       |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)     |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 100 mm                     |
| Benză de rulare                         | 35 mm                      |
| Lățimea corpului                        | 35 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 103 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 85 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Numărul de comandă 00001242  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

