

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車輪色 | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 12 mm |
| ハブの長さ | 34.9 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Supratech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 総重量 | 0.239 kg |

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

