

MONTAGEPLATTE

P11-40X17 / 8

EAN 4031582320176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Montageplatte
Typ	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Bauhöhe	8 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Bundstift mit L-Platte
Plattenlänge	40 mm
Plattenbreite	17 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	32 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	32 mm
Plattenloch Durchmesser	4 mm