

## ALPHA

3470UOO100P30-13

EAN 4031582304657  
Rendelési szám 00005253

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	128 mm
Teljes szélesség	75 mm
Összsúly	0,667 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Test szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	90 mm
Körbeforgás	180 mm
Kupola átmérője	75 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

# ALPHA

3470UOO100P30-13

EAN 4031582304657

Rendelési szám 00005253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

3470...100P30-13

