

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747
Bestellnummer 00079388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ●●●○○

Fahrgeräusch ●●●○○

Abrieb ●●●○○

Korrosionsbeständigkeit ●●●●●

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname | Galea stainless |
| Typ | Lenkrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Rostfrei | ✓ |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 163 mm |
| Gesamtgewicht | 0,509 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager, Rostfrei |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 30 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|---------------|--|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Geschlossen |
| Schwenklager | Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 102,5 mm |
| Störkreis | 205 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 90 mm |
| Plattenbreite | 70 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 70 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 50 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 55 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 8 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747
Bestellnummer 00079388

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

