

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 動きのノイズ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 摩擦     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 耐食性    | ○ ○ ○ ○ ○ |

## コア属性

|           |            |
|-----------|------------|
| 製品名       | Footmaster |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター    |
| 3km/hの耐荷重 | 630 kg     |
| 導電性       | いいえ        |
| ステンレス     | いいえ        |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C     |
| 最大温度範囲    | 90 °C      |
| 取付高       | 215 mm     |
| 全幅        | 141 mm     |
| 総重量       | 15.19 kg   |

## ハウジング

|       |        |
|-------|--------|
| オフセット | 35 mm  |
| 旋回半径  | 115 mm |
| 旋回径   | 230 mm |
| ドーム径  | 128 mm |

## 車輪

|       |        |
|-------|--------|
| ベアリング | 未加工ハブ  |
| 直径    | 150 mm |
| トレッド幅 | 35 mm  |
| ボディ幅  | 35 mm  |

## フィッティング

|            |        |
|------------|--------|
| プレート長      | 145 mm |
| プレート幅      | 145 mm |
| プレート穴長（最大） | 120 mm |
| プレート穴幅（最大） | 120 mm |
| プレート穴径     | 11 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

注文番号 00800111  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

