ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numéro de commande 00001272



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0.49 kg

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numéro de commande 00001273

Dessins du produit





