

ZETA

4688TOO200P63

EAN 4031582443004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	800 kg
6km/h에서의 적재 용량	640 kg
정지 중 하중용량	1600 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 체중	2.675 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA

4688TOO200P63

EAN 4031582443004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

