

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Glide
ハウジングタイプ	カスタムソリューション
3km/hの耐荷重	30 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	33 mm
全幅	50 mm
総重量	0.06 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ステム、旋回
ドーム径	38 mm
カラー径	50 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

注文番号 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

