

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname | Forma |
| Typ | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 135 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -18 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 120 °C |
| Bauhöhe | 176 mm |

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| | weich |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 18 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 60 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|---------------|----------------------------|
| Material | Zink-Druckguss / Aluminium |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Ausladung | 57 mm |
| Schwenkradius | 137 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 92 mm |
| Plattenbreite | 64 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 73 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 43 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 45 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 10,7 mm |

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

