

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numărul de comandă 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●○○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	80 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	130 °C
Înălțime totală	128 mm
Lățime totală	75 mm
Greutate totală	0,968 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
	moale
Material al benzii de rulare	Umezire, Rezistent la căldură
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	41 mm
Raza de pivotare	91 mm
Interferență pivotantă	182 mm
Diametru cupolă	75 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numărul de comandă 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

8470U0D100P30- ϕ 11

