



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	85 mm
Breite der Lauffläche	115 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	115 mm
Breite des Radkörpers	115 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Lagertyp	6006

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	850 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	680 kg
Statische Tragfähigkeit	1700 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,524 kg

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380
Bestellnummer 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

