

STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
総重量	0.662 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	38 mm
旋回半径	100.5 mm
旋回径	201 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

