

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
Bestellnummer 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 160 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,634 kg               |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Gleitlager         |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz   |
| Durchmesser              | 125 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 41 mm                 |
| Schwenkradius | 103,5 mm              |
| Störkreis     | 207 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch                                                          |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm                                                                  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
Bestellnummer 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

