PRODUKTINFORMATION

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Mono
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	30 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	60 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	72 mm
Gesamtgewicht	0,54 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polypropylen
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Chrom
Ausladung	25 mm
Schwenkradius	52,2 mm
Störkreis	104,4 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen