TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Rendelési szám 10000776



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,56 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Rendelési szám 10000776

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH