

## PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20.1 mm
ハブの長さ	58 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	180 kg
静荷重	360 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.038 kg

# PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

