



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 40 °C              |
| 取付高       | 163 mm             |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリプロピレン   |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング      | プレーンベアリング |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 125 mm    |
| トレッド幅      | 32 mm     |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 103.5 mm  |
| 旋回径     | 207 mm    |

## フィッティング

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ         | 合成樹脂エキスパンダー、角型             |
| エキスパンダーフィッティング（最小） | 24 mm                      |
| エキスパンダーフィッティング（最大） | 27 mm                      |
| ヒント                | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

# AGILA

2470PJO125R47-24-27

EAN 4031582325010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

