

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestellnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech heat
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	134 °C
Gesamtgewicht	0,084 kg

RAD

Material des Radkörpers	Thermoplastischer Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Trockenlagerbuchse
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	27 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (D)	80 Shore D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestellnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

