

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	トラック付きダブルフランジ
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	26 mm
車軸穴径	15 mm
ハブの長さ	32 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech plus
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	240 kg
6km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	480 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

