

KAPPA

9688TOP125P63 CL67

EAN 4031582316650

Objednávací číslo 00801571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	840 kg
Nosnost 6 km/h	700 kg
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	170 mm
Stavební výška	98 mm
Celková hmotnost	1,731 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Pasivováno modrou
	✓
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA

9688TOP125P63 CL67

EAN 4031582316650
Objednáací číslo 00801571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

