

ZETA

4688ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337563

Rendelési szám 00838076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Zeta |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 700 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 560 kg |
| Statikus teherbírás | 1400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 240 mm |
| Teljes szélesség | 117 mm |
| Összsúly | 3,041 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| | konvex |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Közlekedési szürke A (RAL7042) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|-------------------------|
| Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Szín | Kék passzívált |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 117 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ZETA

4688ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337563

Rendelési szám 00838076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

