

MAXTECH

UAD160X40-Ø25 TFR

EAN 4031582395334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	350 kg
정지 중 하중용량	700 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	0 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
직경	160 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	58 mm
트레드의 경도(D)	60 Shore D

MAXTECH

UAD160X40-Ø25 TFR

EAN 4031582395334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

