

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|---------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 138 mm |
| 総重量 | 0.954 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 38 mm |
| 旋回半径 | 88 mm |
| 旋回径 | 176 mm |

フィッティング

| | |
|---------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ | 合成樹脂エキスパンダー、角型 |
| エキスパンダーフィッティング (最小) | 21.5 mm |
| エキスパンダーフィッティング (最大) | 24 mm |
| ヒント | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

