

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648
Bestellnummer 00001271

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	70 kg
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	108 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,452 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	103 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648
Bestellnummer 00001271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

