

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256
Bestellnummer 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	630 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	155 mm
Gesamtgewicht	14,68 kg

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm

GEHÄUSE

Ausladung	35 mm
Schwenkradius	123 mm
Störkreis	246 mm
Dom Durchmesser	130 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	145 mm
Plattenbreite	145 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Bestellnummer 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

