PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Radfarbe	Natürliches Weiß
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Bestellnummer 00034134

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH